

Garant**Escariador MDI HPC agujero ciego, TiAlN, Ø nominal DC: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	164351 5
GTIN	4045197852786
Clase de artículo	10N

Descripción**IMPORTANTE: el artículo se puede configurar**Ø nominal D_C: 5 mm

Intervalo de Ø: 4.71 - 5.2 mm, Intervall: 0,001

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad** y **seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Con filos cortos y ranurados de forma recta.

Aplicación:Para el **escariado HPC/HSC** de **perforaciones de agujero ciego**.**Nota:****¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!****El producto sucesor recomendado es el n.º 164425.**

Empleo con tipo de perforación: con agujero ciego

Número de filos Z: 4

Intervalo de Ø: 4,71 - 5,2 mm

Longitud de filo L_c: 12 mmLongitud de voladizo L₁: 34 mm

Longitud total L: 75 mm

Número de filos Z: 4

Ø de mango D_s: 6 mm**Descripción técnica**

Longitud de filo L_c	12 mm
Longitud total L	75 mm
\varnothing nominal D_c	5 mm
Tolerancia de mango	h6
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm/rev,
Número de filos Z	4
Intervalo de \varnothing	4,71 - 5,2 mm
Longitud de voladizo L_1	34 mm
\varnothing de mango D_s	6 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	con agujero ciego
anillo de color	azul
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	M
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		