

Garant**Macho de roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M14****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 132741 M14 |
| GTIN | 4045197867445 |
| Clase de artículo | 11H |

Descripción**Ejecución:**

Ejecución estable con corte inicial helicoidal y **mango conforme a DIN 1835-B**. Geometría especial para la **aplicación universal** en máquinas con **accionamiento de husillo sincronizado**. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del husillo sincronizado de la máquina.

Revestimiento de TiAlN especial para una duración óptima.

Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas **GARANT n.º 338100 – 338121 con compensación de longitud mínima (CLM)** garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: Norma de fábrica

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 2 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D₃: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 12 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------|------------------|
| Norma | Norma de fábrica |
| Vástago cuadrado □ | 9 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Material de corte | HSS E PM |
| Ø de mango D _s | 12 mm |
| Ø de rosca | 14 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Número de ranuras de sujeción | 4 |
| Ø de agujero para roscar | 12 mm |
| Paso de rosca | 2 mm |
| Longitud total L | 110 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Profundidad de rosca | 42 mm |
| Tipo de rosca | M |
| Tamaño de rosca | M14 |
| Recubrimiento | TiAlN |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | DIN 1835 B con h6 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tolerancia de mango | h6 |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico |
| anillo de color | verde |
| Tipo de producto | Macho para roscar |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 40 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 40 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 37 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 35 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 22 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 12 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 7 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 12 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 10 m/min | M |
| CuZn | adecuado con restricciones | 35 m/min | N |
| Uni | adecuado | | |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado | | |