

**Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: G1225****Datos de pedido**

Número de pedido	540800 G1225
GTIN	4045197156174
Clase de artículo	52D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma arco en punta** (SPG).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Descripción de la forma	Arco de punta
Ø del cabezal	12 mm
Longitud total	65 mm
Forma	G1225
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango