

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: J1013****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Forma cónica para **avellanado** y **biselado**.

Forma especial avellanado cónico (KSJ). Ángulo de 60°.

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Z3
Descripción de la forma	Avellanado cónico
Grado de finura de dentado	medio
Forma	J1013
Longitud total	53 mm
Ángulo	60 grados
Ø del cabezal	10 mm

Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	13 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango