

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 3
Longitud total L	250 mm
Calzo	259031 39
Tamaño de placa	16 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de voladizo L ₁	96 mm
Código ISO Soporte	A32S MVZNR/L 16
Tornillo para brida	259021 4
Brida de sujeción	259038 2
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	48 mm
Desplazamiento central L ₃	30 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Profundidad útil T	14 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500