

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
32/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	30 mm
Longitud de voladizo L_1	96 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Calzo	259031 39
Tornillo para calzo	259025 3
Ø perforación previa mínima D_{\min}	48 mm
Código ISO Soporte	A32S MVZNR/L 16
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud total L	250 mm
Brida de sujeción	259038 2
Tornillo para brida	259021 4
Profundidad útil T	14 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500