

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A40T MVZNR/L 16
Ø perforación previa mínima D_{\min}	57 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida	259021 4
Calzo	259031 39
Longitud total L	300 mm
Longitud de voladizo L_1	120 mm
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Desplazamiento central L_3	35 mm
Brida de sujeción	259038 2
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Profundidad útil T	15 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500