

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 40/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	35 mm
Longitud de sujeción L ₂	38,5 mm
Tornillo para brida	259021 4
Código ISO Soporte	A40T MVZNR/L 16
Brida de sujeción	259038 2
Longitud de voladizo L ₁	120 mm
Longitud total L	300 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tornillo para calzo	259025 3
Calzo	259031 39
Ø perforación previa mínima D _{min.}	57 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Profundidad útil T	15 mm
Ø de mango D _s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500