

Garant**Muela abrasiva (CER), Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554012 60 |
| GTIN | 4045197526007 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Rendimiento de eliminación y durabilidad elevados con grano de cerámica autoafilable (CER).

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tamaño de grano | 60 |
| Ø de muela | 50,8 mm |
| Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Soporte del abrasivo | Base de fibra |
| Atributo del nombre de producto | Ø 50,8 mm |
| Velocidad de giro máxima | 25000 min ⁻¹ |
| Tipo de producto | Muela abrasiva |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm | 554093 50 |
| Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm | 554092 50 |
| Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm | 554091 50 |
| Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm | 554090 50 |
| | 554089 50 |

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior
50 mm
