

Garant**Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: F1225****Datos de pedido**

Número de pedido	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Mango extraestable con \varnothing 8 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma arco en redonda** (RBF).

Aplicación:

Trabajos de fresado con solicitud máxima.

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Arco en redonda
Forma	F1225
Longitud total	65 mm
\varnothing del cabezal	12 mm
Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Dentado abreviatura	Z9
\varnothing de mango	8 mm
Longitud de cabeza	25 mm

Serie	Dentado Z9
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		