

Garant**Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: F1225****Datos de pedido**

Número de pedido	543200 F1225
GTIN	4045197522337
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Mango extraestable con \varnothing 8 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma arco en redonda** (RBF).

Aplicación:

Trabajos de fresado con sollicitación máxima.

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z7
Grado de finura de dentado	medio
Forma	Arco en redonda
\varnothing del cabezal	12 mm
Longitud total	65 mm
Descripción de la forma	Arco en redonda
\varnothing de mango	8 mm

Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z7
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		