

Garant**Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 6,3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114610 6,3
GTIN	4045197856470
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia.

Especialmente estable gracias a **núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico**. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.

Con agudizado forma S.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descripción técnica

Norma	DIN 338
Longitud de la ranura de viruta L_c	63 mm
Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/rev,
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s	6,3 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	53,6 mm
Ø nominal D_c	6,3 mm
Longitud total L	101 mm
Ángulo de punta	130 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E PM
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	70 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuada	40 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuada	25 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuada	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuada	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	12 m/min	S
GG(G)	adecuada	50 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuada		
húmedo máximo	adecuada		