

3M Roloc™**Muela de material no tejido GB-DR, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	554062 80
GTIN	30048011603545
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible. Muelas abrasivas de material no tejido **con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo** combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos. Permite la **eliminación** y el **acabado sin rebabas** con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil. Ideal para mejorar la profundidad de rugosidad después del rectificado previo con Cubitron™ II.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Grado de finura	muy basto
Comparación de granulado	80

Ejecución	coarse heavy duty
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo Cubitron™
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Quality Dress	GB-DR
Velocidad de giro máxima	23000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm

554092 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm

554093 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm

554091 50

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm

554090 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm

554089 50