



Fresa con mango Dentado STEEL – basto, MD, Tipo: D0807



Datos de pedido

Número de pedido	547100 D0807
GTIN	4007220936849
Clase de artículo	55F

Descripción

Ejecución:

La **innovadora forma geométrica del diente** permite **una potencia de arranque de viruta muy elevada** al mismo tiempo que una **marcha suave y una buena capacidad de guiado**.

Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 8 mm

Longitud de cabeza: 7 mm

Longitud total: 47 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Longitud total	47 mm
Ø del cabezal	8 mm
Descripción de la forma	Bola
Grado de finura de dentado	basto
Dentado abreviatura	STEEL
Forma	D0807
Ø de mango	6 mm

Longitud de cabeza	7 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		