


**HOLEX****Rollo de lijar cilíndrico (A) grano 150 fino, Ø rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado: 6X38mm****Datos de pedido**

Número de pedido	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Los rollos de lijar constan de tejido abrasivo **corindón normal (A) enrollado**.

Forma cilíndrica.

**Idóneo para:**

Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

**Idóneo para:**

Ø soporte de asiento × longitud total: 3×63

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	26000 min <sup>-1</sup>
Tamaño de grano	150
Ø rollos de lijar	6 mm
Longitud rollos de lijar	38 mm
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma rollo de lijar	cilíndrico
Tipo de producto	Rollo de lijar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Soporte para rollos de lijar, Ø de mango 6 mm Ø  
anchura×Longitud total 3X63 mm

553835 3X63