



## Fresa con mango Dentado STEEL – basto, MD, Tipo: D1210



### Datos de pedido

Número de pedido	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Clase de artículo	55F

### Descripción

#### Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado.

Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø vástago 6 mm.

#### Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 12 mm

Longitud de cabeza: 10 mm

Longitud total: 51 mm

Ø de mango: 6 mm

### Descripción técnica

Descripción de la forma	Bola
Dentado abreviatura	STEEL
Longitud total	51 mm
Grado de finura de dentado	basto
Forma	D1210
Ø del cabezal	12 mm
Ø de mango	6 mm

Longitud de cabeza	10 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		