



Muela abrasiva CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø de muela: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	566362 125
GTIN	4007220237137
Clase de artículo	550

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva **agresivo** con **plato de tejido de vidrio integrado** y **sistema de sujeción y refrigeración patentado**.

Uso plano sin dañar la pieza de trabajo con la tuerca de apriete. Utilización con adaptador n.º 566365.

Para una capacidad abrasiva muy elevada en INOX.

Aplicación:

Para **usos de rectificado duros y rugosos** en superficies y cantos.

Alternativa rentable a las muelas abrasivas de desbaste con un **esfuerzo claramente reducido por calor, ruido, polvo y vibraciones**.

Tener en cuenta el ángulo de inclinación plano y un potente accionamiento (>1200 W).

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Optimizado para material de trabajo	INOX
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Número capas	1
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Brida de sujeción M14 para CC-GRIND-SOLID para Ø de muela 115/125 mm

566365 115/125