

**HOLEX****Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø DC / R1:  
8/1,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 206348 8/1,5  |
| GTIN              | 4045197859747 |
| Clase de artículo | 12X           |

**Descripción****Ejecución:**

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Fresa HPC con **recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo.**

Para **duraciones excelentes** y **potencia de arranque de viruta óptima** en diferentes aceros inoxidables.

Se puede utilizar con **elevadas velocidades de corte**, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**Descripción técnica**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avance $f_z$ para contorneo en INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,043 mm           |
| Longitud de filo $L_c$                                      | 21 mm              |
| Radio de filo $R_1$   | 1,5 mm             |
| Ø de cuello $D_1$   | 7,7 mm             |
| Mango   | DIN 6535 HB con h6 |
| Voladizo $L_1$ incl. cuello                                 | 25 mm              |
| Ø de corte $D_c$  | 8 mm               |
| Número de dientes $Z$                                       | 4                  |
| Ø de mango $D_s$  | 8 mm               |
| Longitud total $L$  | 63 mm              |

|  |   |
|--|---|
| Ángulo de hélice   | 35 grados                                     |
| Avance $f_z$ para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,035 mm                                      |
| Serie  | Pro Inox                                      |
| Recubrimiento  | AlCrN   |
| Material de corte  | MDI   |
| Norma  | Norma de fábrica                              |
| Tipo   | N   |
| Tolerancia Ø nominal   | f8  |
| Características ángulo espiral                                       | desigual                                      |
| División de los cortes   | desigual                                      |
| Dirección de aproximación  | horizontal, inclinado y vertical              |
| Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado                   | 0,3×D en contorneado                          |
| Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado                   | Ranura completa<br>profundidad de corte 1 × D |
| Refrigeración interior   | no  |
| Estrategia de arranque de virutas                                    | HPC   |
| Tolerancia de mango  | h6  |
| anillo de color  | azul  |
| Tipo de producto   | Fresa tórica                                  |

## Datos de usuario

|                                | Uso                        | $V_c$     | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   | 240 m/min | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   | 220 m/min | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   | 180 m/min | P          |
| Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   | 180 m/min | P          |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado con restricciones | 150 m/min | P          |
| TOOLOX 33                      | adecuado con restricciones | 115 m/min | H          |
| TOOLOX 44                      | adecuado con restricciones | 80 m/min  | H          |

|                              |                            |           |   |
|------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   | 85 m/min  | M |
| Uni                          | adecuado con restricciones |           |   |
| húmedo máximo                | adecuado                   |           |   |
| húmedo mínimo                | adecuado con restricciones |           |   |
| seco                         | adecuada con restricciones |           |   |
| Aire                         | adecuada con restricciones |           |   |