


**HOLEX****Escobilla de abanico lijador (A), Grano 240, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 40X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Abanicos lijadores con láminas de ranurado múltiple. Ø vástago 6 mm.

**Aplicación:**

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.

**Descripción técnica**

Anchura de cabeza	20 mm
Tamaño de grano	240
N.º revoluciones recomend.	12000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	19100 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	40 mm

Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 240
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		