

HOLEX**Abanico lijador Material no tejido ondulado, fino, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 80X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Para el **deslustrado y pulido uniformes**

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	7000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	4000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	50 mm
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	80 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	280
Grado de finura	fino

Atributo del nombre de producto	fino
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		