

**HOLEX**

**Abanico lijador Material no tejido ondulado, basto, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 100X50mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	554975 100X50
GTIN	4045197678843
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. Ø mango 6 mm.

### Aplicación:

Para el **deslustrado y pulido uniformes**

## Descripción técnica

Anchura de cabeza	50 mm
N.º revoluciones recomend.	3000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	100 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	100
Grado de finura	basto

Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		