

3M**Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-RD, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566715 115
GTIN	40467197510510
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.

Estructura de material no tejido muy gruesa, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.

Cuerpo de material no tejido, **también ideal para el mecanizado de superficies abombadas**. Produce un acabado suave y uniforme, especialmente adecuado para superficies visibles.

Aplicación:

Para desoxidar, deslazar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies. Con **plato de tejido de vidrio para sujeción directa** en lijadoras angulares.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	115 mm

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grado dureza	medio
Grado de finura	muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	CG-RD
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

