

**Garant****Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/6mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215122 50/6
GTIN	4045197861399
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

## Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.. 130708
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	12 mm
Número de filos Z	6
Ø de corte $D_c$	50 mm
Longitud total $L_{tot}$	40 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219882
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0