

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con perforación, Ø D / Zef: 80/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	LO.. 130708
Longitud total L_{tot}	90 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	70 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	5
Ø de corte D_c	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Número de plaquitas de corte	30
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219882