

**Garant****Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: AS0616****Datos de pedido**

Número de pedido	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma AS cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cilindro con dentado frontal

Ø del cabezal: 6 mm

Longitud de cabeza: 16 mm

Longitud total: 50 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Dentado abreviatura	Z9
Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Forma	AS0616
Longitud total	50 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal

Ø del cabezal	6 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	16 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		