

3M Scotch-Brite™

Esponjas manuales de material no tejido abrasivo rollo con 60 unidades Durable Flex, 100×200 mm, Estructura de material no tejido: 280



Datos de pedido

Número de pedido	556148 280
GTIN	8410001134376
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Material no tejido flexible de alto rendimiento con **distribución de grano extremadamente densa** hasta la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un **comportamiento abrasivo más agresivo**, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún **más uniforme**. La **enorme flexibilidad** facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero. **Medio / medio fino:** de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Suministro:

Rollo con 60 esponjas manuales perforadas para cortar.

Descripción técnica

Grado de finura	medio fino
Comparación de granulado	280 - 360
Estructura de material no tejido	280
Color	rojo
Denominación 3M	DF
Ejecución	A Very Fine
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	100 mm
Longitud	200 mm
Atributo del nombre de producto	100×200 mm
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Barnices	adecuado
Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado con restricciones
seco	adecuado

Accesorios

Mandril	556030
Bloque manual	556020