

Garant**Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 0,25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	201308 0,25
GTIN	4045197861801
Clase de artículo	11X

Descripción

Ejecución:Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:**Producto sucesor para n.º 201630 y 201522.**

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	0,5 mm
Número de dientes Z	2
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Longitud total L	38 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Tolerancia \varnothing nominal	e8
\varnothing de mango D_s	3 mm
\varnothing de corte D_c	0,25 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Forma del mango	HA
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados

Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

