

3M Scotch-Brite™

## Esponjas manuales de material no tejido abrasivo rollo con 60 unidades Durable Flex, 100×200 mm, Estructura de material no tejido: 1000



### Datos de pedido

Número de pedido	556148 1000
GTIN	8410001134383
Clase de artículo	53M

### Descripción

#### Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

**Material no tejido** flexible de alto rendimiento con **distribución de grano extremadamente densa** hasta la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un **comportamiento abrasivo más agresivo**, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificador aún **más uniforme**. La **enorme flexibilidad** facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.

#### Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

#### Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero. **Fino / muy fino:** para limpiar superficies sensibles, para reparar arañazos leves en metales. También es adecuado para acabado mate de rayas fino/muy fino en aceros y metales no férricos.

#### Suministro:

Rollo con 60 esponjas manuales perforadas para cortar.

## Descripción técnica

Grado de finura	muy fino
Estructura de material no tejido	1000
Comparación de granulado	600 - 1000
Color	gris
Denominación 3M	DF
Ejecución	S Ultra Fine
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	100 mm
Longitud	200 mm
Atributo del nombre de producto	100×200 mm
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Barnices	adecuado
Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado con restricciones
seco	adecuado

---

## Accesorios

Bloque manual	556020
Mandril	556030