

**Disco de corte diamantado, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563490 115
GTIN	4007220806029
Clase de artículo	55K

Descripción**Ejecución:**

Disco de corte diamantado, galvanizado por un lado, con segmentos protectores laterales. Facilidad de corte elevada gracias a amplias cajas de virutas. Anchura total del disco 2,0 mm, hoja de base de acero 1,0 mm.

Aplicación:

Para tronzar, contornear y cortar plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFC / PRFV) en lijadoras angulares (tam. 115 / 125) o lijadoras rectas (tam. 50 / 75) con mandrino de sujeción n.º 563496.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Forma	1A1
Anchura hoja principal	1 mm
Tamaño de grano	D427
Anchura del disco de corte	2 mm
Ø de muela	115 mm

Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Plásticos reforzados con fibra
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Plástico, PRFV	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		