



## Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 1 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	202276 1
GTIN	4045197861894
Clase de artículo	12X

### Descripción

#### Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HA con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo  $L_c$ : 3 mm

Longitud total L: 38 mm

Ø de mango  $D_s$ : 3 mm

Forma del mango: HA

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,1 mm

### Descripción técnica

Longitud de filo $L_c$	3 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Ø de corte $D_c$	1 mm
Número de dientes Z	3
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm

Forma del mango	HA
Ø de mango $D_s$	3 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Longitud total L	38 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.