

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado