

Garant**CC. T 09T304, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

Tolerancia: MF

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado