

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SG

Profundidad de corte a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 260 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 8 mm
Rompevirutas	SG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado