

**Garant**
**DC. T 11T302, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Clase de artículo	21G

### Descripción

DCMT 11T302 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SS  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado