

**Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: G1630****Datos de pedido**

Número de pedido	540800 G1630
GTIN	4045197156181
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma arco en punta** (SPG).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	70 mm
Ø del cabezal	16 mm
Descripción de la forma	Arco de punta
Forma	G1630
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	30 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango