

Garant
KNUX 160405R, Clase: HB7035-1

Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405R HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Clase	HB7035-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,5 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado