

**Garant**
**KNUX 160405L, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251072 HB7035-1
GTIN	4045197874337
Clase de artículo	21G

## Descripción

KNUX 160405L HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 260 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 260 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Clase	HB7035-1
Profundidad de corte $a_p$	1 - 6 mm
Radio angular	0,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado