

Garant**SC. T 09T304, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB7035-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado