


Garant
SNMG 120404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7035-1 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado