


Garant
SNMG 120408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120408 HB7035-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado