

Garant
TCMT 110202, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado