

**Garant****TC. T 110202, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Clase de artículo	21G

## Descripción

TC. T 110202 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado