

**Garant**
**TNMG 160404, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 251432 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197874733   |
| Clase de artículo | 21G             |

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Clase   | HB7035-1                 |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm               |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/rev,        |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 350 m/min          |
| Rompevirutas                                  | SS                       |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                  |
| Material de corte                             | MD                       |
| Código ISO plaquita de corte                  | TNMG 160404              |
| Número de cambios/cortes                      | 6                        |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado