

**Garant**
**VBMT 110302, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado