

Garant
Fresas mini de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75mm

Datos de pedido

Número de pedido	202260 6,75
GTIN	4045197863812
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Mango similar a **DIN 6535 HB**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Ahórrese los gastos de reafilado,

pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Forma del mango	HB
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	HB con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,04 mm
Longitud de filo L_c	10 mm
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø de corte D_c	6,75 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	55 mm
Número de dientes Z	3

Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado