



Disco de corte Basic* EXTRA DELGADO, Ø de muela: 178mm



Datos de pedido

Número de pedido	563650 178
GTIN	9003172409870
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar universales para el tronzado ocasional de perfiles, tubos, etc.

Especificación:

A46BF.

Descripción técnica

Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Ø de perforación	22,23 mm
Especificación	A46BF
Ø de muela	178 mm
Para grosor de material	7,7 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Par de bridas de sujeción Ø de brida 76 mm	563990 76
--	-----------