

Garant
VBMT 160402, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	P

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado