

**Garant****VC.T 110302, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Clase de artículo	21G

## Descripción

VCMT 110302 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,

Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado