

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,4 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado