



Fresas mini de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 1,6mm



Datos de pedido

Número de pedido	202262 1,6
GTIN	4045197864000
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Mango similar a **DIN 6535 HB**.

Ahórrase los gastos de reafilado,

pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Descripción técnica

Forma del mango	HA
Longitud total L	38 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Mango	Mango cilíndrico con h6
Ø de mango D_s	3 mm
Número de dientes Z	3
Longitud de filo L_c	3 mm
Ø de corte D_c	1,6 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de hélice	30 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	55 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

